

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス〔2〕

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
1	3G3JE-A2004	51	C200H-CT021	101	C200H-MD501
2	3G3JX-A2004	52	C200H-DA001	102	C200H-ME431
3	3G3JX-A2007	53	C200H-DA002	103	C200H-MR431
4	B500-AL001	54	C200H-DA003	104	C200H-MR432
5	C1000H-CPU01-V1	55	C200H-DA004	105	C200H-MR433
6	C1000H-SLK21-V1	56	C200H-DAC01	106	C200H-MR831
7	C2000-BC001	57	C200HE-CPU11	107	C200H-MR832
8	C2000-BC061	58	C200HE-CPU11-Z	108	C200H-NC111
9	C2000-BI082	59	C200HE-CPU32	109	C200H-NC112
10	C2000-BI083	60	C200HE-CPU32-Z	110	C200H-NC211
11	C2000-CPU01	61	C200HE-CPU42	111	C200H-OA223
12	C2000-CPU01-V1	62	C200HE-CPU42-Z	112	C200H-OA224
13	C2000-DPL01	63	C200H-ETL01	113	C200H-OC221
14	C2000-MP304-V3	64	C200H-FZ001	114	C200H-OC222
15	C2000-MR141-V2	65	C200HG-CPU33	115	C200H-OC223
16	C2000-MR241-V2	66	C200HG-CPU33-Z	116	C200H-OC224
17	C2000-MR341-V1	67	C200HG-CPU43	117	C200H-OC225
18	C2000-MR341-V2	68	C200HG-CPU43-Z	118	C200H-OC226
19	C2000-MR831-V1	69	C200HG-CPU53	119	C200H-OD211
20	C2000-MR831-V2	70	C200HG-CPU53-Z	120	C200H-OD212
21	C200H-AD001	71	C200HG-CPU63	121	C200H-OD213
22	C200H-AD002	72	C200HG-CPU63-Z	122	C200H-OD214
23	C200H-AD003	73	C200H-IA121	123	C200H-OD215
24	C200H-ASC02	74	C200H-IA122	124	C200H-OD216
25	C200H-ASC11	75	C200H-IA221	125	C200H-OD217
26	C200H-ASC21	76	C200H-IA222	126	C200H-OD218
27	C200H-ASC31	77	C200H-ID001	127	C200H-OD219
28	C200H-B7A02	78	C200H-ID002	128	C200H-OD411
29	C200H-B7A12	79	C200H-ID111	129	C200H-OD501
30	C200H-B7A21	80	C200H-ID211	130	C200H-OV001
31	C200H-B7A11	81	C200H-ID212	131	C200H-PID01
32	C200H-B7A01	82	C200H-ID215	132	C200H-PID02
33	C200H-BC031-V2	83	C200H-ID216	133	C200H-PS211
34	C200H-BC051	84	C200H-ID217	134	C200H-PS221
35	C200H-BC051-V2	85	C200H-ID218	135	C200H-RM001-PV1
36	C200H-BC081	86	C200H-ID219	136	C200H-RM201
37	C200H-BC081-V1	87	C200H-ID501	137	C200H-RT201
38	C200H-BC081-V2	88	C200H-IDS01-V1	138	C200H-RT202
39	C200H-BC101-V2	89	C200H-IDS21	139	C200HS-CPU01
40	C200H-CE001	90	C200H-IM211	140	C200HS-INT01
41	C200H-CE002	91	C200H-IM212	141	C200HS-ME16K
42	C200H-CP114	92	C200H-IP006	142	C200HS-MP16K
43	C200H-CPU01	93	C200H-IP007	143	C200HS-SLK12
44	C200H-CPU01-E	94	C200H-LK101-PV1	144	C200HS-SNT32
45	C200H-CPU02	95	C200H-LK201-V1	145	C200HW-BC031
46	C200H-CPU21	96	C200H-LK401	146	C200HW-BC051
47	C200H-CPU22	97	C200H-MAD01	147	C200HW-BC081-V1
48	C200H-CPU31	98	C200H-MC221	148	C200HW-BC101-V1
49	C200H-CT001-V1	99	C200H-MD115	149	C200HW-BI031
50	C200H-CT002	100	C200H-MD215	150	C200HW-BI051

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス〔2〕

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
151	C200HW-BI081-V1	201	C500-BC082	251	C500-OD211
152	C200HW-BI101-V1	202	C500-BI051	252	C500-OD212
153	C200HW-CLK21	203	C500-BI081	253	C500-OD213
154	C200HW-COM01	204	C500-BL031	254	C500-OD215
155	C200HW-COM03-V1	205	C500-BP001	255	C500-OD217
156	C200HW-COM04-V1	206	C500-CT001	256	C500-OD218
157	C200HW-COM05-V1	207	C500-CT012	257	C500-OD219
158	C200HW-COM06-V1	208	C500-CT021	258	C500-OD411
159	C200HW-DRM21-V1	209	C500-DA002	259	C500-OD412
160	C200HW-DRT21	210	C500-DA003	260	C500-OD414
161	C200HW-JRM21	211	C500-DA005	261	C500-OV001
162	C200HW-ME04K	212	C500-DA101	262	C500-PS211
163	C200HW-NC113	213	C500-DA103	263	C500-PS212
164	C200HW-NC213	214	C500-DA501	264	C500-PS221
165	C200HW-NC413	215	C500-ETL01	265	C500-PS222
166	C200HW-PCS01-V1	216	C500-IA121	266	C500-PS223
167	C200HW-PCU01	217	C500-IA122	267	C500-RM001-PV1
168	C200HW-SLK13	218	C500-IA223	268	C500-RM001-V1
169	C200HW-SLK14	219	C500-ID114	269	C500-RM001-V1H
170	C200HW-SLK23	220	C500-ID212	270	C500-RM201
171	C200HW-SLK24	221	C500-ID213	271	C500-RT001-P
172	C200HW-SRM21-V1	222	C500-ID215	272	C500-RT001-PV1
173	C200HX-CPU34	223	C500-ID218	273	C500-RT001-V1
174	C200HX-CPU44	224	C500-ID219	274	C500-RT002-PV1
175	C200HX-CPU44-Z	225	C500-IDS01-V2	275	C500-RT002-V1
176	C200HX-CPU54	226	C500-IDS21	276	C500-RT201
177	C200HX-CPU54-Z	227	C500-IDS22	277	C500-SNT31-V3
178	C200HX-CPU64	228	C500-IF101	278	C60H-C5DR-D-V1
179	C200HX-CPU64D	229	C500-II002	279	CJ1H-CPU65H
180	C200HX-CPU64-Z	230	C500-II101	280	CJ1H-CPU66H
181	C200HX-CPU65-Z	231	C500-IM212	281	CJ1W-CLK21-V1
182	C200HX-CPU85-Z	232	C500-LK009	282	CJ1W-MCH71
183	C500-AD001	233	C500-LK009-V1	283	CJ1W-OD213
184	C500-AD002	234	C500-LK103	284	CJ2H-CPU66
185	C500-AD003	235	C500-LK103-P	285	CP1E-N20DR-A
186	C500-AD004	236	C500-LK201-V1	286	CPM1A-10CDR-A-V1
187	C500-AD005	237	C500-LK203	287	CPM1A-10CDR-D
188	C500-AD006	238	C500-MP831	288	CPM1A-10CDT1-A
189	C500-AD101	239	C500-MR431	289	CPM1A-10CDT1-D
190	C500-AD501	240	C500-MR831	290	CPM1A-10CDT-A
191	C500-AE001	241	C500-NC111-V1	291	CPM1A-10CDT-D
192	C500-AP001	242	C500-NC112	292	CPM1A-20CDR-A-V1
193	C500-ASC02	243	C500-NC113	293	CPM1A-20CDR-D
194	C500-ASC04	244	C500-NC211	294	CPM1A-20CDT1-A
195	C500-ASP01	245	C500-NC222	295	CPM1A-20CDT1-D
196	C500-ASP02	246	C500-OA221	296	CPM1A-20CDT-D
197	C500-BC031	247	C500-OA226	297	CPM1A-20CDT-D-V1
198	C500-BC051	248	C500-OC221	298	CPM1A-20EDT1
199	C500-BC052	249	C500-OC223	299	CPM1A-30CDR-D
200	C500-BC081	250	C500-OC224	300	CPM1A-30CDT1-A

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

No	形式	No	形式	No	形式
301	CPM1A-30CDT1-D	351	CQM1H-MAB42	401	CS1W-SPU02
302	CPM1A-30CDT-D-V1	352	CQM1H-ME16R	402	CV1000-CPU01-V1
303	CPM1A-40CDR-D-V1	353	CQM1H-PLB21	403	CV1000-DM641
304	CPM1A-40CDT-A	354	CQM1H-SCB41	404	CV2000-CPU01-V1
305	CPM1A-40EDR	355	CQM1-IA121	405	CV500-BC031
306	CPM1A-8ED	356	CQM1-IA221	406	CV500-BC051
307	CPM1A-MAD01	357	CQM1-ID211	407	CV500-BC101
308	CPM1A-SRT21	358	CQM1-ID212	408	CV500-BI042
309	CPM2A-20CDR-A	359	CQM1-ID213	409	CV500-BI062
310	CPM2A-20CDT1-D	360	CQM1-ID214	410	CV500-BI111
311	CPM2A-20CDT-D	361	CQM1-IPS01	411	CV500-BI112
312	CPM2A-30CDR-A	362	CQM1-IPS02	412	CV500-BSC11
313	CPM2A-30CDR-D	363	CQM1-LK501	413	CV500-BSC21
314	CPM2A-30CDT-D	364	CQM1-ME04K	414	CV500-BSC61
315	CPM2A-40CDR-A	365	CQM1-ME08K	415	CV500-CPU01-V1
316	CPM2A-40CDR-D	366	CQM1-OA221	416	CV500-ETN01
317	CPM2A-40CDT-D	367	CQM1-OC221	417	CV500-IC101
318	CPM2A-60CDR-A	368	CQM1-OC222	418	CV500-IC201
319	CPM2A-60CDT1-D	369	CQM1-OD211	419	CV500-IC301
320	CPM2A-60CDT-D	370	CQM1-OD212	420	CV500-II101
321	CPM2B-SCD32	371	CQM1-OD213	421	CV500-II201
322	CPM2C-10C1DT1C-D	372	CQM1-OD214	422	CV500-LK201
323	CPM2C-10C1DTC-D	373	CQM1-OD215	423	CV500-PS211
324	CPM2C-10CDR-D	374	CQM1-PA203	424	CV500-PS221
325	CPM2C-10CDT1C-D	375	CQM1-PD026	425	CV500-RM211
326	CPM2C-10CDTTC-D	376	CQM1-SRM21	426	CV500-RM221
327	CPM2C-10EDR	377	CQM1-SRM21-V1	427	CV500-RT221
328	CPM2C-20C1DT1C-D	378	CS1G-CPU45-V1	428	CV500-SLK11
329	CPM2C-20CDT1C-D	379	CS1H-CPU64H	429	CV500-SLK21
330	CPM2C-20CDTTC-D	380	CS1W-CLK11	430	CVM1-BC053
331	CPM2C-24EDT1C	381	CS1W-CLK12-V1	431	CVM1-BC103
332	CQM1-AD041	382	CS1W-ETN11	432	CVM1-BI064
333	CQM1-B7A02	383	CS1W-FLN12	433	CVM1-CLK12
334	CQM1-B7A03	384	CS1W-GPI01	434	CVM1-CLK21
335	CQM1-B7A12	385	CS1W-HCA22	435	CVM1-CLK52
336	CQM1-B7A21	386	CS1W-IDP01	436	CVM1-CPU01-V2
337	CQM1-CPU41-V1	387	CS1W-INT01	437	CVM1-CPU11-V2
338	CQM1-CPU43	388	CS1W-LC001	438	CVM1-CPU21-V2
339	CQM1-CPU43-V1	389	CS1W-LCB05	439	CVM1D-BC051
340	CQM1-DA021	390	CS1W-MC421	440	CVM1D-CPU21
341	CQM1-DRT21	391	CS1W-MCH71	441	CVM1D-DPL01
342	CQM1H-ABB21	392	CS1W-MD261	442	CVM1D-PA208
343	CQM1H-AVB41	393	CS1W-MD262	443	CVM1-DRM21
344	CQM1H-CLK21	394	CS1W-MD292	444	CVM1-DRM21-V1
345	CQM1H-CPU21	395	CS1W-MD561	445	CVM1-LK401
346	CQM1H-CPU51	396	CS1W-OD292	446	CVM1-MP701
347	CQM1H-CPU61	397	CS1W-PPS01	447	CVM1-MP703
348	CQM1H-CTB41	398	CS1W-PTR01	448	CVM1-PA208
349	CQM1H-IC101	399	CS1W-PTR02	449	CVM1-PRO01
350	CQM1H-II101	400	CS1W-PTS03	450	DRT2-AD04

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社の実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
451	F150-KP	501	NT600M-DN211	551	R88D-KT75H
452	F150-S1A	502	NT600M-DT211	552	R88D-UA02H AC200V 30W
453	F150-SLC20	503	NT600M-FK210	553	R88D-UA02HA AC200V 30W
454	F160-C10CF	504	NT600M-IF001	554	R88D-UA03H AC200V 50W
455	F160-C10V2	505	NT600M-LB122-V1	555	R88D-UA03HA AC200V 50W
456	F160-KP	506	NT600M-LK201	556	R88D-UA03L AC100V 30W
457	F160-S1	507	NT600M-LK202	557	R88D-UA03LA AC100V 30W
458	F160-S2	508	NT600M-LPM31	558	R88D-UA04H AC200V 100W
459	F210-C10	509	NT600M-MD211	559	R88D-UA04HA AC200V 100W
460	F270-C10	510	NT600M-MP251	560	R88D-UA04L AC100V 50W
461	G700-TID04 DC24	511	NT600M-MR251	561	R88D-UA10L AC100V 100W
462	G700-TOD04 DC24	512	NT600M-MR641	562	R88D-UA10LA AC100V 100W
463	G700-UOD16 DC24	513	NT600M-RT121	563	R88D-UA12L AC100V 200W
464	G71-IC16 24VDC	514	NT600M-RT221	564	R88D-UA15LA AC100V 300W
465	G71-ID16 DC24	515	NT600M-SMR03-V1	565	R88D-UA20HA AC200V 750W
466	G71-OD16 24VDC	516	NT600S-ST211B	566	R88D-UEP10L
467	G72C-ID16 DC24	517	NT625C-ST152B	567	R88D-UEP12L
468	G72C-ID16-1 DC24	518	NT631C-ST141-EV2	568	R88D-UEP15L
469	G72C-OD16 DC24	519	NT631C-ST141-V1	569	R88D-UP02H AC200V 30W
470	G72C-VID16 DC24	520	NT631C-ST151	570	R88D-UP02HA AC200V 30W
471	G72C-VOD16 DC24	521	NT631C-ST151B-V1	571	R88D-UP03H AC200V 50W
472	G730-ROC04-B DC24	522	NT631C-ST151-V1	572	R88D-UP03HA AC200V 50W
473	G730-ROC08-B DC24	523	NT631-ST211B-V2	573	R88D-UP03L AC100V 30W
474	G730-VID08-B DC24	524	NT-DRT21	574	R88D-UP03LA AC100V 30W
475	G730-VID16-B DC24	525	R7D-APA3H	575	R88D-UP04H AC200V 100W
476	G730-VOD16-B DC24	526	R7D-APA3L	576	R88D-UP04HA AC200V 100W
477	NS7-SV00	527	R7M-A03030-B	577	R88D-UP04L AC100V 50W
478	NS7-SV01B	528	R7M-A03030-S1	578	R88D-UP04LA AC100V 50W
479	NSJ5-SQ01-DRM	529	R7M-A05030-BS1	579	R88D-UP08HA AC200V 200W
480	NT20M-DN121-V1	530	R7M-A10030-BS1	580	R88D-UP10L AC100V 100W
481	NT20M-DN131	531	R7M-A20030	581	R88D-UP12HA AC200V 400W
482	NT20M-IF001	532	R7M-A40030	582	R88D-UP15LA AC100V 300W
483	NT20M-MD211	533	R7M-A40030-B	583	R88D-UP20HA AC200V 750W
484	NT20M-MD212	534	R7M-AP10030	584	R88D-UT04V AC200V 100W
485	NT20S-ST122B-V1	535	R7M-AP10030-B	585	R88D-UT04W AC100V 50W
486	NT20S-ST122-V1	536	R7M-AP10030-BS1	586	R88D-UT08V AC200V 200W
487	NT20S-ST124	537	R7M-AP10030-S1	587	R88D-UT10W AC100V 100W
488	NT20S-ST124B	538	R7M-AP20030	588	R88D-UT120H AC200V 5.0KW
489	NT20S-ST128	539	R7M-AP20030-BS1	589	R88D-UT12V AC200V 400W
490	NT20S-ST128B	540	R7M-AP20030-S1	590	R88D-UT12W AC100V 200W
491	NT20S-ST168B	541	R7M-AP40030-B	591	R88D-UT20V AC200V 750W
492	NT20-ST121	542	R7M-AP75030-B	592	R88D-UT40V-RG
493	NT20-ST121B	543	R7M-AP75030-BS1	593	R88D-UT80V-RG
494	NT20-ST128	544	R88A-CAWA003S	594	R88D-WN01H-ML2
495	NT20-ST128B	545	R88A-CRUD020C	595	R88D-WN01L-ML2
496	NT21-ST121B-E	546	R88A-CRWA003C	596	R88D-WN02H-ML2
497	NT21-ST121-E	547	R88A-CRWC0R3C	597	R88D-WN02L-ML2
498	NT31C-ST141	548	R88D-KN01H-ECT	598	R88D-WN04H-ML2
499	NT31-ST121	549	R88D-KT02L	599	R88D-WN04L-ML2
500	NT600M-DF121	550	R88D-KT10H	600	R88D-WN08H-ML2

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス[2]

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
601	R88D-WN10H-ML2	651	R88M-U1K530V-BS1	701	R88M-W10030H-B
602	R88D-WN15H-ML2	652	R88M-U1K530V-S1	702	R88M-W10030H-BS1
603	R88D-WN20H-ML2	653	R88M-U1K530X-BS1	703	R88M-W10030H-G09CJ
604	R88D-WNA5H-ML2	654	R88M-U1K530X-S1	704	R88M-W10030H-G11BJ
605	R88D-WNA5L-ML2	655	R88M-U20030H	705	R88M-W10030H-S1
606	R88D-WT01H	656	R88M-U20030HA	706	R88M-W10030L
607	R88D-WT01HL	657	R88M-U20030L	707	R88M-W10030L-B
608	R88D-WT02HL	658	R88M-U20030LA	708	R88M-W10030L-BS1
609	R88D-WT04H	659	R88M-U20030S	709	R88M-W10030L-S1
610	R88D-WT05H	660	R88M-U20030SA	710	R88M-W10030S-B
611	R88D-WT10H	661	R88M-U20030SA-B	711	R88M-W10030T
612	R88D-WT10H-R2	662	R88M-U20030S-B	712	R88M-W10030T-B
613	R88D-WT15H	663	R88M-U20030VA-S1	713	R88M-W10030T-BS1
614	R88D-WT20H	664	R88M-U20030V-S1	714	R88M-W10030T-S1
615	R88D-WTA3H	665	R88M-U2K030H-B	715	R88M-W1K030T-BS2
616	R88D-WTA3HL	666	R88M-U2K030V-BS1	716	R88M-W1K030T-S2
617	R88D-WTA5HL	667	R88M-U2K030V-S1	717	R88M-W1K210H-S2
618	R88M-M20012 AC200W	668	R88M-U2K030X-BS1	718	R88M-W1K315T-BS2
619	R88M-U03030H	669	R88M-U2K030X-S1	719	R88M-W1K530H-BS2
620	R88M-U03030HA	670	R88M-U3K030H-S1	720	R88M-W1K815T-BS2
621	R88M-U03030H-B	671	R88M-U3K030V-S1	721	R88M-W20030H
622	R88M-U03030LA	672	R88M-U3K030X-BS1	722	R88M-W20030H-B
623	R88M-U03030LA-BS1	673	R88M-U3K030X-S1	723	R88M-W20030H-BS1
624	R88M-U03030L-B	674	R88M-U40030T-B	724	R88M-W20030H-S1
625	R88M-U03030S	675	R88M-U40030VA-S1	725	R88M-W20030L
626	R88M-U03030SA	676	R88M-U4K030V-BS1	726	R88M-W20030L-B
627	R88M-U03030SA-B	677	R88M-U4K030V-S1	727	R88M-W20030L-BS1
628	R88M-U03030T	678	R88M-U4K030X-BS1	728	R88M-W20030L-S1
629	R88M-U05030L	679	R88M-U5K030V-S1	729	R88M-W20030S
630	R88M-U05030LA-BS1	680	R88M-UE10030L-BS1	730	R88M-W20030T
631	R88M-U05030L-B	681	R88M-UE20030L-BS1	731	R88M-W20030T-B
632	R88M-U05030S	682	R88M-UE20030L-S1	732	R88M-W20030T-BS1
633	R88M-U05030SA	683	R88M-UE30030L-S1	733	R88M-W20030T-S2
634	R88M-U05030SA-B	684	R88M-W03030H	734	R88M-W2K010H-S2
635	R88M-U05030S-B	685	R88M-W03030H-B	735	R88M-W2K010T-BS2
636	R88M-U05030T-B	686	R88M-W03030H-BS1	736	R88M-W2K010T-S2
637	R88M-U10030LA	687	R88M-W03030H-S1	737	R88M-W2K030T-BS2
638	R88M-U10030L-B	688	R88M-W03030L	738	R88M-W2K030T-S2
639	R88M-U10030S	689	R88M-W03030L-S1	739	R88M-W2K915T-BS2
640	R88M-U10030SA	690	R88M-W03030T-B	740	R88M-W30010H
641	R88M-U10030SA-B	691	R88M-W03030T-S1	741	R88M-W30010H-S2
642	R88M-U10030S-B	692	R88M-W05030H	742	R88M-W3K010T-BS2
643	R88M-U1K030H-B	693	R88M-W05030H-B	743	R88M-W3K010T-S2
644	R88M-U1K030T	694	R88M-W05030H-BS1	744	R88M-W40030H
645	R88M-U1K030T-B	695	R88M-W05030L	745	R88M-W40030H-S1
646	R88M-U1K030V-BS1	696	R88M-W05030L-S1	746	R88M-W40030T
647	R88M-U1K030X-BS1	697	R88M-W05030S	747	R88M-W40030T-B
648	R88M-U1K030X-S1	698	R88M-W05030T	748	R88M-W40030T-S1
649	R88M-U1K530T	699	R88M-W05030T-BS1	749	R88M-W4K415T
650	R88M-U1K530T-B	700	R88M-W10030H	750	R88M-W5K030T-BS2

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。

オムロン制御機器 緊急配送サービス 対象商品一覧
お問い合わせ先:055-982-5025 ガイダンス〔2〕

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社

No	形式	No	形式	No	形式
751	R88M-W60010H	801	WT30-AT003	851	
752	R88M-W60010H-S2	802	WT30-M01-FLK	852	
753	R88M-W60010T	803		853	
754	R88M-W75030H	804		854	
755	R88M-W75030H-B	805		855	
756	R88M-W75030H-BS1	806		856	
757	R88M-W75030H-S1	807		857	
758	R88M-W75030T	808		858	
759	R88M-W75030T-B	809		859	
760	R88M-W85015T-BS2	810		860	
761	R88M-W90010H	811		861	
762	R88M-WP10030H	812		862	
763	R88M-WP10030H-B	813		863	
764	R88M-WP10030L	814		864	
765	R88M-WP10030S-BS1	815		865	
766	R88M-WP10030T	816		866	
767	R88M-WP1K530H	817		867	
768	R88M-WP20030H-B	818		868	
769	R88M-WP20030S	819		869	
770	R88M-WP20030T	820		870	
771	R88M-WP20030T-B	821		871	
772	R88M-WP40030H	822		872	
773	R88M-WP40030H-B	823		873	
774	R88M-WP40030H-S1	824		874	
775	R88M-WP40030T	825		875	
776	R88M-WP40030T-S1	826		876	
777	R88M-WP75030H	827		877	
778	R88M-WP75030H-B	828		878	
779	R88M-WP75030H-BS1	829		879	
780	R88M-WP75030H-S1	830		880	
781	R88M-WP75030T	831		881	
782	WD30-SE	832		882	
783	WD30-SE01	833		883	
784	WK30-RX	834		884	
785	WM21-AP001	835		885	
786	WM21-CA001	836		886	
787	WM21-CA002	837		887	
788	WM21-CA003	838		888	
789	WM21-CA004	839		889	
790	WM21-MC	840		890	
791	WM21-MD	841		891	
792	WM21-S	842		892	
793	WM21-S-CH	843		893	
794	WM21-XD	844		894	
795	WM30-AT2	845		895	
796	WM30-S-V2	846		896	
797	WM51-SLP	847		897	
798	WT21-ID08	848		898	
799	WT30-AT001	849		899	
800	WT30-AT002	850		900	

■ご利用の注意点

1. 在庫につきましては都度の確認となるため、上記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。配送状況により欠品の場合がありますことをご了承ください。
2. 生産終了商品の取り扱いは、オムロン制御機器のPLC、PT、モーション関連の製品となります。
3. 取扱い在庫は、生産終了商品の再生品となります。
4. 本サービスはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社が実施します。